

ニューポラーミスター-270-A ミスト噴射装置

Amflo

POLAR AMFLO USA

切削液を流せないとき、流したくないとき、
ニューポラーミスターミスト噴射装置を
お使い下さい。

★どんな機械にでも、
取付け3秒!!
即、使用出来ます。

刃物寿命 2倍
切削効率 30% UP



★噴射圧力、ミスト液量
ワンタッチ調節自在。

★切り粉も吹き飛ばします。
穴加工も楽々。溝加工、ポケット
加工にも理想的。

★プレス機の潤滑油スプレー、離型剤
のスプレーなどにも最適。

★効果的な使用
2~4個のポラーミスターを使って、
刃物の全周にミストが、かゝるよう
にして下さい。特に大径ドリル、
エンドミルに有効です。

主たる適用例

ボール盤、タップ盤、
マシニングセンター、NCフライス、
NC旋盤、のこ盤、プレーナー、
プレス。
潤滑油、離型剤などのスプレー
システム、加湿システム、その他。



田中インポートグループ株式会社

本社 大阪：(06) 768-3173
東京営業所：(03) 3936-9198
東北営業所：(0245) 54-0328


ニューポラーミスター270-A ミスト噴射装置

主たる仕様

- フレックスノズルの長さ : 300mm
- 空気チューブの長さ : 1200mm
- 液吸込みチューブの長さ : 1200mm
- バルブブロックの大きさ : 35×26×13mm
- マグネットつきベースの大きさ : 57×30×29mm
- 重量 : 370g
- 必要空気圧 : 4.5~8kg/cm² (高い程良い)

特別付属品 / 足ふみスイッチ

- ボール盤等、手動機械でお使いのときは、足ふみスイッチで空気をON/OFFさせると便利に使えます。



- プレスやNC工作機械でお使いのときは、ソレノイドバルブで空気をON/OFFさせると、自動運転が出来ます。

◎ 推奨切削液

ポラーチップ350 (×15) 水溶性イオン冷却切削液	セーフタップ・ウルトラ 非水溶性強潤滑タップ液
そのまゝか、2~3倍に希釈してお使い下さい。	そのまゝお使い下さい。 (希釈は出来ません)



総輸入・発売元

田中インポートグループ株式会社

代理店