

# 現場仕事にうってつけ!!

# ドリルドクター 500X

## ドリル研磨機

### 2.5~13φ



## ワン・ツー・スリーの簡単3ステップ



①セッティング



②刃先研磨



③シンニング



④完成

### 《仕 様》

- 先端角：118°又は135°
- シンニング形状：Xシンニング
- 寸法：230W×100H×115Dmm
- モーター：単相100V,300W
- 別売品：13~19mm用チャック、大径用ダイヤモンド砥石 #100
- ドリル径：φ2.5~13mm
- 砥石：ダイヤモンド #180
- 重量：1.5kg
- 英語版デモ用DVD付



セミドライカット・ユニーク機器・無塩素切削液専門商社  
**田中インポートグループ株式会社**

■本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町7-2-2-203  
 ■営業所 東京・東北

本社：TEL (06) 6768-3173  
 FAX (06) 6762-3806

✉ E-Mail : info@semi-drycut.com  
 🌐 http://www.semi-drycut.com